

# Pod bodem mrazu. Vysoko převyšující standard.

Objevte naše technologie mrazení a  
přesvědčte se sami o kvalitě značky Liebherr.

Více informací na:

[home.liebherr.com/promotions](https://home.liebherr.com/promotions)

# LIEBHERR

Akce



 Made  
in Germany

## Jak se zapojit do akce:



Zakoupení mrazničky nebo truhlicové mrazničky v  
období od **01.05.** do **31.08.2024.\***



Online registrace na [home.liebherr.com/  
promotions](https://home.liebherr.com/promotions) nejpozději do **30.09.2024.**



Obdržení chladičí tašky do 3 týdnů od potvrzení  
registrace.



Chladičí taška **Liebherr**  
ke každé objednávce

\*Všechny zúčastněné modely najdete na [home.liebherr.com/promotions](https://home.liebherr.com/promotions).



Made in Germany



Made in Germany

### Vyvinuto a vyrobeno tam, kde máme kořeny.

Všechny naše volně stojící a vestavné mrazničky se vyvíjejí v Německu a v Německu se také vyrábějí. Zde jsou kořeny našeho rodinného podniku, který již od roku 1954 vyrábí chladničky a mrazničky špičkové kvality a prodává je po celém světě. Německý technický um vychází ze sounáležitosti s naším zakladatelem a s vědomostmi a naším know-how, které zde nashromáždilo několik generací inženýrů.



## Kvalita, která zůstává kvalitou i za 15 let.

Pokud usilujete o maximální kvalitu a produkty s dlouhou životností, je třeba věnovat velkou pozornost i těm nejmenším detailům. Přesně tak to děláme my. Od samého počátku. Než schválíme dveřní závěs, musí projít minimálně 100 000 cykly otevírání. Stejně jako u dveřních závěsů postupujeme u každého funkčního dílu – vydatně a intenzivně je testujeme. To vše má jediný cíl: životnost našich spotřebičů minimálně 15 let.

**Opravitelnost jako další znak dlouhé životnosti.** Větší udržitelnost zajišťujeme nejen dlouhou životností našich spotřebičů, ale také jejich snadnou opravitelností. Po ukončení výroby příslušného modelu tak zaručujeme 15letou dostupnost náhradních dílů. Ta platí pro všechny funkční díly a skladatelné díly vybavení.



FNsdd 529i Δ Peak

### Spolehlivost a dlouhá životnost nejsou jen pouhé proklamace.



Díky desítkám let technického umu a snaze o nejvyšší kvalitu můžeme přislíbit spolehlivost a životnost. Tento pevný slib bychom rádi předali i vám:

Máte možnost bezplatně získat prodloužení záruky o 3 roky a 10 letou záruku na kompresor.

Více informací na toto téma najdete na [home.liebherr.com/warrantyplus](http://home.liebherr.com/warrantyplus)



## Jedinečné funkce



### Teplota pod nulou je velkou výhodou

Nemáte v domácí kuchyni nebo v jiných vytápěných místnostech prostor na mrazničku? Máme pro vás dobrou zprávu: s technologií FrostProtect jsou všechny komponenty navrženy pro teploty až do  $-15\text{ °C}$  při skladování libovolných potravin. Pokud okolní teplota klesne pod  $0\text{ °C}$ , naše mrazničky pokračují se stejnou účinností, šetří stejné množství energie a stejně dobře chrání vaše zmrazené potraviny. Můžete je tedy umístit do nevytápěných prostor, například do zahradní kůlny nebo garáže, takže budete mít více místa pro důležitější věci.

Frost  
Protect



Díky automatické **funkci odmrazování NoFrost** je zaručena stálá čerstvost zmrazených potravin. Odpadá tak řešení dočasného skladování zmrazených potravin při ručním odmrazování, protože uložené potraviny jsou zmrazeny ochlazeným cirkulujícím vzduchem a navíc dochází k odvádění vlhkosti. Díky tomu zůstává mrazicí prostor trvale bez ledu a na potravinách se netvoří námraza. Nepřetržitě optimální hluboké chlazení pokračuje bez přerušení.



Potřebujete bezpečně uložit několikapatrový mražený dort určený na letní party? Pro mrazničku Liebherr to není žádný problém: Ví totiž, že občas prostě potřebujete více místa. Díky funkci **VarioSpace** je možné snadno vyjmout jednotlivé mrazicí zásuvky i spodní skleněné dělicí přepážky – a hle: hned máte opravdu velký úložný prostor!



Snadné časté otevírání dveří: **EasyOpen**  
Setkali jste se s tímto problémem? Po uložení nákupu do mrazáku zjistíte, že jste na něco zapoměli, a musíte silně zatáhnout, abyste dvířka znovu otevřeli. To se se zařízeními Liebherr nestává: Díky funkci EasyOpen lze dveře pohodlně a jednoduše otevřít i několikrát za sebou.

Dřív než dojde led, dojdou koktejly.



### Led pouhým otočením: EasyTwist-Ice

Potřebujete rychle zásobu ledových kostek, a to bez pevné vodovodní přípojky? Jednoduše naplňte vodu do nádržky, nechte ji zmrznout a poté jednoduchým otočením uvolněte hotové kostky ledu. EasyTwist-Ice se snadno čistí a je již součástí většiny volně stojících spotřebičů naší řady Plus. Alternativně jej lze snadno přidat jako příslušenství.



FNc 7277 Δ Peak

### Vždy nejlepší síťové propojení.

Dveřní alarm. Aby chlad zůstal tam, kde patří. Zapoměli jste ve sklepě zavřít mrazničku? Pro vaši inteligentní mrazničku vybavenou funkcí SmartDevice to není žádný problém. Aplikace SmartDevice vám prostřednictvím zprávy push zašle do chytrého telefonu oznámení o otevřených dveřích. Zamezíte tak zbytečnému zvýšení spotřeby energie a zmrazené potraviny zůstanou i nadále optimálně uskladněné.



Více informací o SmartDevice najdete zde:  
[home.liebherr.com/getsmart](http://home.liebherr.com/getsmart)



# Celosvětově první mraznička s třídou energetické účinnosti A



A  
t  
G  
A

## Energy Efficiency

### FNa 6625: první ve své třídě.

Naše mraznička s výškou 146 cm dosahuje energetické účinnosti třídy A, nejlepší, jaká je v současné době na trhu k dispozici. Díky kvalitním vakuovým izolačním panelům s oxidem křemičitým, sofistikované elektronice a výkonnému kompresoru má energetickou účinnost jako žádné jiné zařízení s běžnou izolací.

Technologie NoFrost a pět zásuvek pro dlouhodobou svěžest a velké množství úložného prostoru.

← 70 →



### FNa 6625

◇ Plus

Třída energetické náročnosti	<b>A</b>
Spotřeba energie za rok / 24 hod	<b>99 / 0,271 kWh<sup>1</sup></b>
Celkový objem	<b>260 l<sup>2</sup></b>
Vnější rozměry v cm (V / Š / H)	<b>145,5 / 59,7 / 76<sup>3</sup></b>



<sup>1</sup> Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm. Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

<sup>2</sup> V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchování čerstvých potravin s jedním desetinným místem. Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 9. Podle (EU) 2017/1369 6a.




BluRoX

Naše vakuová perlitová technologie je inovace, která bude mít trvalý dopad na chlazení a mrazení. Dovolte nám představit vám BluRoX.



B  
A  
t  
G



První hybridní model s technologií BluRoX ve dveřích a první mraznička NoFrost (165 cm) v třídě energetické účinnosti B.

Design dveří zohledňující cirkulární principy – recyklovatelný materiál díky použití perlitu.



Více informací o této mimořádné technologii BluRoX a o výhodách, které přináší, naleznete zde:


[home.liebherr.com/blurox](https://home.liebherr.com/blurox)



# Mrazicí truhly jsou naprosto všestranné.



Do našich mrazicích truhel uložíte všechny své potraviny. Vyznačují se totiž nejen velkým objemem, ale i úspornou spotřebou. Systém StopFrost výrazně snižuje množství námrazy na potravinách, tlumené zavírání SoftSystem pak zajišťuje jemné zavírání víka truhly. Energeticky úsporná LED svítidla současně přináší optimální osvětlení.



## StopFrost

Inovativní funkce StopFrost má dvě významné přednosti: Zásadně snižuje množství námrazy v mrazničce a na potravinách, díky čemuž je mnohem méně často třeba provádět odmrazování. Kromě toho již při otvírání a zavírání víka truhly nevzniká podtlak. Mrazicí truhlu tak lze otevřít bez námahy.



## SoftSystem

Funkce SoftSystem integrovaná do závěsu víka truhly tlumí pohyb při zavírání dveří. Bezpečně ztlumí i pokusy o tvrdé nebo prudké zavření.



## Integrované osvětlení

Svítidla integrovaná ve víko truhly zajišťují optimální osvětlení a zlepšují přehled o uložených potravinách. Skříň i víko mrazicích truhel jsou vyrobeny z ocelového plechu s práškovou povrchovou úpravou. Toto opatření zaručuje vysokou odolnost a zabraňuje korozi.