

# GGU 1500

Pult alá építhető fagyasztószelekrény  
statikus hűtéssel

**Premium**

German  
Engineering

Super  
Frost



Bruttó/nettó űrtartalom	143/133 l
Külső méretek mm (szé./mé./ma.)	600/615/830
Belső méretek mm (szé./mé./ma.)	474/443/676
energiafogyasztás év	250 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	7
környezeti hőmérséklet	+10 °C ig +35 °C <sup>1</sup>
Hűtőközeg	R 600a
Zajsztint	45 dB(A)
Teljesítményigény	0,6 A
Frekvencia / feszültség	50 Hz / 220-240 V~
Hőleadás	330 kJ/h
Hűtőrendszer	statikus
Leolvasztás	manuális
Hőmérsékleti tartomány	-9 °C ig -26 °C
Külső burkolat/szín	acél / fehér
Ajtó anyaga / szín	acél / fehér
Belső burkolat	műanyag, fehér
Vezérlés	LED 7 szegmenses kijelző gombokkal
SuperFrost automatika	igen
Hőmérsékletkijelző	kívül digitális
Figyelmeztető jelzés zavar esetén	optikai és akusztikus
fiókok	3
Kosarak száma	1
Kosarak maximális száma	4
tároló felületek száma	4
Polcok anyaga	elpárolgató lemezek
Polcok terhelhetősége	24 kg
fiók magasság mm	3 × 150, 1 × 170
Fogantyú	ergonomikus rúdfogantyú
Zárfajták	Mechanikus
Ajtónyitás iránya	jobb, megfordítható
Bruttó/nettó súly	41/38 kg
EAN	9005382167236

<sup>1</sup> Azt a környezeti hőmérsékletet mutatja, melyen a készülék biztonságosan üzemeltethető.